



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern

Mit einem Easywave-Sender können Sie per Knopfdruck ein Signal an das Telefon "Easywave Fon Alarm" senden, welches dann nacheinander drei vorprogrammierte Rufnummern anwählt.

Wird der Anruf vom Angerufenen durch Druck auf die Taste "0" bestätigt, kann über die integrierte Freisprecheinrichtung für drei Minuten gesprochen werden.

Das Telefon ist ideal, um pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit zu geben, in "Notsituationen" Hilfe herbei zu rufen.

Neben den obligatorischen Armband- oder Halsbandsendern sind z.B. auch Wandsender oder die Sturzmatte nutzbar.



RS26E5001-02-00K

Technische Daten

Codierung	Nicht erforderlich, da Sendecode gelernt wird. 8 Sender können eingelesen werden
Kanäle / Frequenz	1 / 868,30 MHz
Spannungsversorgung	9 V DC (Netzteil beiliegend)
Anschluss	analog F/RJ11
Abmessungen	175 x 205 x 80 mm
Farbe	silber

Telefon-Details

Großtasten-Telefon mit beleuchtetem Display und Uhrzeitanzeige
Menüsprache wählbar (deutsch, englisch, französisch, italienisch)
Optische Anrufanzeige (LED „Telefon klingelt“)
Hörerlautstärke einstellbar, Klangregelung möglich
Hörgeräte-kompatibel
Tonruflautstärke einstellbar
30 Telefonbucheinträge möglich
Sprachausgabe bei Tastendruck
Freisprechfunktion
Anzeige Rufnummern (CLIP) und Anrufliste (64 Anrufe)

Lieferumfang

Telefon Fon Alarm	4 Batterien AA 1,5 V
Netzteil, Wandhalter	Armbandsender RT26
Telefonkabel RJ11/RJ11	inkl. Batterie CR2032
Telefonstecker F/RJ11	Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummer	Beschreibung
RS26E5001-02-00K	Telefon-Set Easywave Fon Alarm inkl. Armbandsender RT26

Anwendungsbeispiel

Telefon-Ruf-System



Rufsignal empfangen



Rufsignal senden



Fon Alarm



Externe Rufnummer wählen

